

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922774 2000/6
GTIN	4062406085124
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

leveransinnehåll:

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	6
lådhurts effektiv höjd	800 mm

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Arbets-skiva (djup)	750 mm
Serie	vario
lådornas effektiva djup i G	20
vikt	172 kg
lådurtsens bredd	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	950 mm
arbets-skiva längd	2000 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens höjd	900 mm
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927600 900/6