

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500/7mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 922777 1500/7 |
| GTIN | 4062406085155 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|--------|
| Arbetsskiva (djup) | 750 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg |
| lådurtsens bredd | 600 mm |
| Serie | vario |
| arbetskiva (tjocklek) | 50 mm |
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| vikt | 164 kg |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| Antal lådor | 7 |
| lådurtsens djup | 650 mm |
| arbetskiva längd | 1500 mm |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
| lådurtsens höjd | 900 mm |
| höjd | 950 mm |
| lådurts effektiv höjd | 800 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| arbetsbänk höjd | 950 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20×20G |
| Produktslag | Arbetsbänk |

Tillbehör

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Låda lådans fronthöjd 100 mm | 927800 100 |
| Låda lådans fronthöjd 150 mm | 927800 150 |
| Låda lådans fronthöjd 200 mm | 927800 200 |
| Låda lådans fronthöjd 75 mm | 927800 75 |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Skarvplåt Typ 1 | 927122 1 |
| Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm | 926241 1500 |
| Stödben höjd 900 mm | 927000 900 |
| Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7 | 927600 900/7 |