

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922777 2000/7
GTIN	4062406085179
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup i G	20
arbetsskiva längd	2000 mm

lådornas effektiva bredd	500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurts effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådhurtsens bredd	600 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Antal lådor	7
Serie	vario
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådhurtsens djup	650 mm
höjd	950 mm
vikt	179 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådhurtsens höjd	900 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

---

## Tillbehör

---

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927600 900/7