

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/7mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 922774 2000/7 |
| GTIN         | 4062406085131 |
| Artikelklass | 9GG           |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| vikt                    | 179 kg |

|   |  |
|---|--|
| lådornas effektiva bredd i G                                      | 20   |
| lådurtsens djup   | 650 mm   |
| arbetskiva längd  | 2000 mm  |
| lådurts effektiv höjd   | 800 mm   |
| lådurtsens bredd  | 600 mm   |
| Lådornas effektiva yta i G  | 20×20  |
| arbetskiva (tjocklek)   | 50 mm  |
| Arbetskiva (djup)   | 750 mm   |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg   |
| höjd  | 950 mm   |
| Antal lådor   | 7  |
| lådornas effektiva djup i G                                       | 20   |
| Serie   | vario  |
| lådornas effektiva bredd  | 500 mm   |
| lådurtsens höjd   | 900 mm   |
| Konstruktionsutförande  | Stålrörskonstruktion   |
| Materialtjocklek  | 1 mm   |
| arbetsbänk höjd   | 950 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                      | 75 kg  |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                                 | 100 %  |
| Cylinderlås   | modulär låscylinder  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut  | 20×20G   |
| Produktslag   | Arbetsbänk   |

## Tillbehör

|  |              |
|--|--------------|
| Låda lådans fronthöjd 200 mm                                     | 927800 200   |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21                                 | 914227 KO21  |
| Låda lådans fronthöjd 150 mm                                     | 927800 150   |
| Låda lådans fronthöjd 100 mm                                     | 927800 100   |
| Låda lådans fronthöjd 75 mm                                      | 927800 75    |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm | 926081 2000  |
| Stödben höjd 900 mm  | 927000 900   |
| Skarvplåt Typ 1  | 927122 1     |
| Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7       | 927600 900/7 |