

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922774 1500/7
GTIN	4062406085117
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Arbetsskiva (djup)	750 mm
--------------------	--------

Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurts effektiv höjd	800 mm
lådurtsens djup	650 mm
höjd	950 mm
lådurtsens höjd	900 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	164 kg
Serie	vario
Antal lådor	7
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

**Tillbehör**

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927600 900/7
Stödben höjd 900 mm	927000 900