

**Slipband Cubitron™II 984F, 50×3500 mm, Kornstorlek: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	558448 36
GTIN	4046719344642
Artikelklass	53S

**Beskrivning****Utförande:**

**Cubitron™ II slipband 984F** med rent, precisionsformat keramiskt korn på stabilt YF-polyesterunderlag. **Högprestandaslipband för grovslipning** på stationära slipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.

YF-väv (robust) för **stationära slipmaskiner med stora presskrafter**.

**Användningsdata:**

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som **rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan** och aluminium.

**OBS!:**

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	36
Serie	Cubitron™II 984F

Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	50 mm
Slipbandets längd	3500 mm
Produktnamnsattribut	50×3500 mm
Produktslag	Slipband

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		