

Garant**Sticksvärd Heavy Duty, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 45/5,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273558 45/5,1
GTIN	4062406084370
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Från svårdhöjd 100 mm med fyra plattsäten.

Passar till:

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	5,1 mm
Bladhöjd h ₅	45 mm
för max. arbetsstycke-Ø	170 mm
totallängd L	225 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

