

**Garant****Sticksvärd Heavy Duty, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 100/8,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273558 100/8,0
GTIN	4062406085261
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Från svårdhöjd 100 mm med fyra plattsäten.

**Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Bladhöjd h <sub>5</sub>	100 mm
för max. arbetsstycke-Ø	500 mm
Spårbredd w	8 mm
totallängd L	500 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

