

**Slipband Cubitron™II 947A, 13×610 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	558440 120
GTIN	4046719880782
Artikelklass	53S

Beskrivning**Utförande:**

Cubitron™ II slipband 947A med precisionsformade keramikorn och aluminiumoxid på lätt X-vävunderlag. Flexibelt slipband för krävande sliparbeten på **manuella maskiner** och **långbandslipmaskiner**. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
X-väv (flexibel) för **manuella maskiner** och långbandslipmaskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som **rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan** och aluminium.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568525ff.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Serie	Cubitron™II 947A

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	13 mm
Slipbandets längd	610 mm
Produktnamnsattribut	13×610 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	mindre lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	lämplig	35-45 m/s	N
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		