



Slipband keramikkorn XK870T, 6×520 mm, Kornstorlek: 120



Beställningsdata

Ordernummer	558398 120
GTIN	4018875121993
Artikelklass	56V

Beskrivning

Utförande:

Slipband XK870 med självskärpande **keramikkorn (CER)** för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (**TOP Size**) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.

T-väv (robust-flexibel) för användning med **manuella maskiner**.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som **rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan** och aluminium.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Serie	XK870T
Slipmedel	Keramikkorn

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	6 mm
Slipbandets längd	520 mm
Produktnamnsattribut	6×520 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	mindre lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	mindre lämplig	35-45 m/s	N
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		