

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G,  
Skivans längd: 2000/T2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922781 2000/T2
GTIN	4062406085209
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstävning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

**leveransinnehåll:**

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådhurts effektiv höjd	700 mm
Arbetsskiva (djup)	750 mm

lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva längd	2000 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal lådor	2
lådornas effektiva bredd	500 mm
vikt	133 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådurtsens bredd	600 mm
Serie	vario
lådurtsens djup	650 mm
höjd	850 mm
lådurtsens höjd	800 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm	926001 2000
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/2	927610 800/2
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1