



## Slipband Cubitron™II 947A, 12×520 mm, Kornstorlek: 120



### Beställningsdata

Ordernummer	558432 120
GTIN	4054596572935
Artikelklass	53S

### Beskrivning

#### Utförande:

**Cubitron™ II slipband 947A** med precisionsformade keramikorn och aluminiumoxid på lätt X-vävunderlag. Flexibelt slipband för krävande sliparbeten på **manuella maskiner** och **långbandslipmaskiner**. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel. X-väv (flexibel) för **manuella maskiner** och långbandslipmaskiner.

#### Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som **rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan** och aluminium.

#### OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Serie	Cubitron™II 947A

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	12 mm
Slipbandets längd	520 mm
Produktnamnsattribut	12x520 mm
Produktslag	Slipband

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	mindre lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	lämplig	35-45 m/s	N
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		