

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500/T2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922784 1500/T2
GTIN	4062406085414
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

leveransinnehåll:

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådhurtsens djup	650 mm
lådhurtsens höjd	800 mm
lådhurtsens bredd	600 mm

lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva längd	1500 mm
Antal lådor	2
Serie	vario
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	850 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
lådhurts effektiv höjd	700 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
vikt	119 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/2	927610 800/2
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500