

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/T3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922791 2000/T3
GTIN	4062406085469
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

leveransinnehåll:

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	20×20
Arbetsskiva (djup)	750 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm

lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådhurts effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådhurtsens höjd	900 mm
vikt	143 kg
lådhurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådhurtsens djup	650 mm
arbetsbänk längd	2000 mm
höjd	950 mm
Antal lådor	3
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 2000 mm	951951 2000
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Hurts 24G med dörr med högererestopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/3	927610 900/3

Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm	926001 2000