

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, 20x20G, Skivans längd: 1500/T2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922787 1500/T2
GTIN	4062406085438
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

**leveransinnehåll:**

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup	500 mm

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådurtsens höjd	800 mm
lådurtsens bredd	600 mm
Serie	vario
vikt	119 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	850 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
lådurtsens djup	650 mm
arbetsskiva längd	1500 mm
Antal lådor	2
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

**Tillbehör**

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/2	927610 800/2
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm	926241 1500
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1