

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/T3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922797 2000/T3
GTIN	4062406085506
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

**leveransinnehåll:**

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
höjd	950 mm
lådornas effektiva bredd i G	20

Lådornas effektiva yta i G	20×20
Antal lådor	3
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådhurts effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva djup i G	20
vikt	143 kg
lådhurtsens höjd	900 mm
lådhurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva längd	2000 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
lådhurtsens djup	650 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/3	927610 900/3