

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500/T3mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 922794 1500/T3 |
| GTIN | 4062406085476 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstävning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

leveransinnehåll:

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|--------|
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| lådhurtsens djup | 650 mm |

| | |
|---|--|
| Antal lådor | 3 |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| lådurtsens höjd | 900 mm |
| lådurts effektiv höjd | 800 mm |
| höjd | 950 mm |
| lådurtsens bredd | 600 mm |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
| Serie | vario |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg |
| arbets-skiva (tjocklek) | 50 mm |
| arbets-skiva längd | 1500 mm |
| Arbets-skiva (djup) | 750 mm |
| vikt | 129 kg |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| arbetsbänk höjd | 950 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Dörröppningsvinkel | 180 grad |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20×20G |
| Produktslag | Arbetsbänk |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Låda lådans fronthöjd 75 mm | 927800 75 |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Skjuthandtag till GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Låda lådans fronthöjd 100 mm | 927800 100 |
| Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/3 | 927610 900/3 |
| Stödben höjd 900 mm | 927000 900 |
| Skarvplåt Typ 1 | 927122 1 |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm | 926081 1500 |