

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20x20G, Skivans längd: 1500/T3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922797 1500/T3
GTIN	4062406085490
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

leveransinnehåll:

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm

Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
lådurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
höjd	950 mm
vikt	129 kg
lådurts effektiv höjd	800 mm
Arbets-skiva (djup)	750 mm
Serie	vario
lådurtsens höjd	900 mm
Antal lådor	3
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm	926241 1500
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/3	927610 900/3