

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, dörr, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 2000/T3mm****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 922794 2000/T3 |
| GTIN         | 4062406085483  |
| Artikelklass | 9GG            |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Hurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 1

**leveransinnehåll:**

1 st fotdel, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor och dörr, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| lådhurtsens djup         | 650 mm |
| Antal lådor              | 3      |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |

|   |  |
|---|--|
| Lådornas effektiva yta i G  | 20×20  |
| arbetskiva (tjocklek)   | 50 mm  |
| lådurtsens bredd  | 600 mm   |
| Arbetskiva (djup)   | 750 mm   |
| lådurts effektiv höjd   | 800 mm   |
| lådornas effektiva djup i G                                       | 20   |
| lådornas effektiva djup   | 500 mm   |
| lådurtsens höjd   | 900 mm   |
| lådornas effektiva bredd i G                                      | 20   |
| höjd  | 950 mm   |
| arbetskiva längd  | 2000 mm  |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg   |
| vikt  | 143 kg   |
| Serie   | vario  |
| Konstruktionsutförande  | Stålrörskonstruktion   |
| Materialtjocklek  | 1 mm   |
| arbetsbänk höjd   | 950 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                      | 75 kg  |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                                 | 100 %  |
| Dörröppningsvinkel  | 180 grad   |
| Cylinderlås   | modulär låscylinder  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut  | 20×20G   |
| Produktslag   | Arbetsbänk   |

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Skjuthandtag till GridLine Typ KO12   | 914226 KO12  |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21  | 914227 KO21  |
| Låda lådans fronthöjd 75 mm   | 927800 75    |
| Låda lådans fronthöjd 100 mm  | 927800 100   |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm                      | 926081 2000  |
| Stödben höjd 900 mm   | 927000 900   |
| Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor<br>Höjd / Antal utdragslådor 900/3 | 927610 900/3 |
| Skarvplåt Typ 1   | 927122 1     |