

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/7+2Tmm****Beställningsdata**

Ordernummer	922804 2000/7+2T
GTIN	4062406085582
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75

Dörrhöjd (höger) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (höger): 1

**leveransinnehåll:**

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Arbetsskiva (djup)	750 mm
Antal lådor	9
lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	20

vikt	185 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	2000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
höjd	850 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Serie	vario
lådornas effektiva bredd	500 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/2	927610 800/2
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/7	927600 800/7
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000