

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/6+7mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922804 2000/6+7
GTIN	4062406085551
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	850 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm

Arbetskiva (djup)	750 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
lådurtsens bredd	600 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva längd	2000 mm
lådurts effektiv höjd	700 mm
Antal lådor	13
Serie	vario
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
vikt	219 kg
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
800/7

927600 800/7

Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor
800/6

927600 800/6

Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd
2000 mm

926081 2000