

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G,
Skivans längd: 2000/6+2Tmm****Beställningsdata**

Ordernummer	922811 2000/6+2T
GTIN	4062406085650
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75

Dörrhöjd (höger) mm: 625

antal höjdinställbara hyllplan (höger): 1

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Serie	vario
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20

lådurtsens djup	650 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurtsens bredd	600 mm
lådurts effektiv höjd	800 mm
arbetskiva längd	2000 mm
Antal lådor	8
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
höjd	950 mm
vikt	185 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Dörröppningsvinkel	180 grad
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
------------------------------	------------

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927600 900/6
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/2	927610 900/2
Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm	926001 2000