

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G,  
Skivans längd: 2000/6+7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922811 2000/6+7
GTIN	4062406085636
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådurtsens bredd	600 mm
Antal lådor	13
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20

höjd	950 mm
Serie	vario
arbetskiva längd	2000 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurts effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådhurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	227 kg
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125

Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927600 900/6
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm	926001 2000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927600 900/7