

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/6+2Tmm**Beställningsdata**

Ordernummer	922807 2000/6+2T
GTIN	4062406085612
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75

Dörrhöjd (höger) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (höger): 1

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	8
lådhurtsens djup	650 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	20

lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	850 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådhurts effektiv höjd	700 mm
vikt	178 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
lådhurtsens bredd	600 mm
arbetskiva längd	2000 mm
Dörröppningsvinkel	180 grad
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/2	927610 800/2
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927600 800/6