

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/6+6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922807 2000/6+6
GTIN	4062406085605
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	12
lådornas effektiva djup i G	20
Serie	vario
lådornas effektiva bredd	500 mm

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
lådhurts effektiv höjd	700 mm
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådhurtsens bredd	600 mm
arbets-skiva längd	2000 mm
Arbets-skiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
höjd	850 mm
lådhurtsens djup	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
vikt	212 kg
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200

Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927600 800/6
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000