

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G,
Skivans längd: 2000/6+2Tmm****Beställningsdata**

Ordernummer	922801 2000/6+2T
GTIN	4062406085537
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75

Dörrhöjd (höger) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (höger): 1

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
arbetsskiva längd	2000 mm
lådornas effektiva djup i G	20

lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådhurtsens djup	650 mm
vikt	178 kg
Serie	vario
lådornas effektiva djup	500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurtsens bredd	600 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
höjd	850 mm
Antal lådor	8
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd i G	20
Dörröppningsvinkel	180 grad
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150

Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927600 800/6
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm	926001 2000
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/2	927610 800/2