

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 2000/7+2Tmm****Beställningsdata**

Ordernummer	922814 2000/7+2T
GTIN	4062406085704
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75

Dörrhöjd (höger) mm: 625

antal höjdinställbara hyllplan (höger): 1

**leveransinnehåll:**

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådhurts effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm

Serie	vario
lådurtsens djup	650 mm
arbetskiva längd	2000 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Arbetskiva (djup)	750 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	950 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	9
lådurtsens bredd	600 mm
vikt	192 kg
Dörröppningsvinkel	180 grad
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm

927800 75

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Hurts 24G med dörr med högererstopp / utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/2	927610 900/2
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927600 900/7
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000