

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/6+7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922814 2000/6+7
GTIN	4062406085674
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Antal lådor	13
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
arbetsskiva längd	2000 mm
lådornas effektiva bredd i G	20

Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådurtsens djup	650 mm
vikt	227 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	950 mm
Arbetsskiva (djup)	750 mm
lådurts effektiv höjd	800 mm
Serie	vario
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådurtsens bredd	600 mm
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927600 900/6
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927600 900/7
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000