



## Variabel skruvtving med specialtryckbricka och 2 T-handtag, spännvidd: 1000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	861750 1000
GTIN	4008158036366
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

**Variabla skruvtvingar – ny flexibilitet vid stora spännvidder upp till 2 m!** Skena av draget profilstål, förzinkad. Ändstopp som kan lossas utan verktyg på båda sidor. Rörlig back av seghärdat stål, sänksmidd. Slitstark, lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig (upp till 35°) specialtryckbricka. Seghärddad och brunerad spindel med skjutbart knoppbandtag.

#### Användningsdata:

Moduluppbyggt system med många användningsmöjligheter för trä och metall. De rörliga backarna kan bytas mot andra och även kompletteras med fler. Ställs om från fastspänning till töjning utåt utan verktyg. Skruvtvingen kan även skjutas in i arbetsstycket genom en öppning. Placering mitt på arbetsstycket förhindrar vältning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. **Maximal spännkraft upp till 6500 N.**

#### OBS!:

Reservglidbyglar se reservdelsförteckningen nr 861756 (knoppbandtag), 861757 (trähandtag) eller 861758 (spakhandtag).

### Teknisk beskrivning

kapacitet	120 mm
spännvidd	1000 mm
vikt	4,78 kg
skenans tvärsnitt	27×13 mm
Produktslag	Skruvtving

## Tillbehör

Rörlig back med trähandtag	861757
Rörlig back med T-handtag	861756
Rörlig back med lyfthandtag	861758