

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 24G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/6+7mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922817 2000/6+7
GTIN	4062406085711
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

höjd	950 mm
lådhurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg

lådhurts effektiv höjd	800 mm
Serie	vario
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetsskiva längd	2000 mm
vikt	227 kg
Antal lådor	13
lådhurtsens djup	650 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Arbetsskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927600 900/7
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927600 900/6