

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB9140, Spårbredd w: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273292 1,5
GTIN	4062406085810
Artikelklass	21H

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	1,5 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiAlN ²
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,04 mm/v
Hörnradie	0,15 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		