

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar, höjddreglering med fällanordning, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/6+1Tmm**Beställningsdata**

Ordernummer	922821 1500/6+1T
GTIN	4062406085759
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Hurts med GARANT höjddreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120, inklusive skruvstycke nr 967100 storlek 120. Hurtsbredd skruvstyckhurts 16G, inklusive utdragslåda. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Hurts med skruvstycke: Dörren kan låsas med stiftcylinderlås. Utdragslådan går inte att låsa.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 150

Dörrhöjd (höger) mm: 575

leveransinnehåll:

1 st hurts med utdragslådor, 1 st hurts inklusive höjddreglering med fällanordning och skruvstycke, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	7
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurtsens höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurts effektiv höjd	700 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup i G	20
höjd	850 mm
vikt	179 kg
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
Serie	vario
lådurtsens bredd	600 mm
lådurtsens djup	650 mm
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927600 800/6
Kåpa 16G för höjdställare med fällanordning och skruvstycke höjd 800 mm	927321 800