


**Garant****Stickstålsplatta neutral, HB9140, Spårbredd w: 6,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Utförande:**

Med skyddsfas. För ökad spånavskiljningskapacitet, stål med högre hållfasthet och intermittenta snitt (öka matningen med 10 %).

**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/v
Hörnradie	0,3 mm
Spårbredd w	6 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiAlN <sup>2</sup>
Primäranvändning	M
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	M
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		