

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar, höjddreglering med fällanordning, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/6+1Tmm**Beställningsdata**

Ordernummer	922834 2000/6+1T
GTIN	4062406085940
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Hurts med GARANT höjddreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120, inklusive skruvstycke nr 967100 storlek 120. Hurtsbredd skruvstyckhurts 16G, inklusive utdragslåda. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Hurts med skruvstycke: Dörren kan låsas med stiftcylinderlås. Utdragslådan går inte att låsa.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 150

Dörrhöjd (höger) mm: 675

leveransinnehåll:

1 st hurts med utdragslådor, 1 st hurts inklusive höjddreglering med fällanordning och skruvstycke, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	500 mm
lådurtsens höjd	900 mm
vikt	200 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
Antal lådor	7
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
lådurtsens bredd	600 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario
höjd	950 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
arbetskiva längd	2000 mm
lådurts effektiv höjd	800 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927600 900/6
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000
Kåpa 16G för höjdställare med fällanordning och skruvstycke höjd 900 mm	927321 900