

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar, höjddreglering med fällanordning, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/6+1Tmm****Beställningsdata**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ordernummer  | 922834 1500/6+1T |
| GTIN         | 4062406085933    |
| Artikelklass | 9GG              |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Hurts med GARANT höjddreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120, inklusive skruvstycke nr 967100 storlek 120. Hurtsbredd skruvstyckhurts 16G, inklusive utdragslåda. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Hurts med skruvstycke: Dörren kan låsas med stiftcylinderlås. Utdragslådan går inte att låsa.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 150

Dörrhöjd (höger) mm: 675

**leveransinnehåll:**

1 st hurts med utdragslådor, 1 st hurts inklusive höjddreglering med fällanordning och skruvstycke, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjddjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

## Teknisk beskrivning

|   |  |
|---|--|
| lådornas effektiva djup   | 500 mm   |
| lådornas effektiva djup i G                                       | 20   |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1000 kg  |
| lådhurtsens djup  | 650 mm   |
| lådornas effektiva bredd i G                                      | 20   |
| Arbetskiva (djup)   | 750 mm   |
| arbetskiva (tjocklek)   | 50 mm  |
| lådhurtsens höjd  | 900 mm   |
| lådhurtsens bredd   | 600 mm   |
| lådornas effektiva bredd  | 500 mm   |
| arbetskiva längd  | 1500 mm  |
| Serie   | vario  |
| Antal lådor   | 7  |
| Lådornas effektiva yta i G  | 20×20  |
| vikt  | 186 kg   |
| lådhurts effektiv höjd  | 800 mm   |
| höjd  | 950 mm   |
| Materialtjocklek  | 1 mm   |
| arbetsbänk höjd   | 950 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                      | 75 kg  |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                                 | 100 %  |
| Cylinderlås   | modulär låscylinder  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut  | 20×20G   |
| Produktslag   | Arbetsbänk   |

---

**Tillbehör**

|   |              |
|---|--------------|
| Låda lådans fronthöjd 100 mm  | 927800 100   |
| Låda lådans fronthöjd 75 mm   | 927800 75    |
| Låda lådans fronthöjd 250 mm  | 927800 250   |
| Låda lådans fronthöjd 150 mm  | 927500 150   |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21  | 914227 KO21  |
| Låda lådans fronthöjd 150 mm  | 927800 150   |
| Låda lådans fronthöjd 125 mm  | 927800 125   |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm        | 926081 1500  |
| Kåpa 16G för höjdställare med fällanordning och skruvstycke höjd 900 mm | 927321 900   |
| Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6              | 927600 900/6 |