

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 2 hurtsar, höjddreglering med fällanordning, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/6+1Tmm**Beställningsdata**

Ordernummer	922824 2000/6+1T
GTIN	4062406085780
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Hurts med GARANT höjddreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120, inklusive skruvstycke nr 967100 storlek 120. Hurtsbredd skruvstyckhurts 16G, inklusive utdragslåda. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Hurts med skruvstycke: Dörren kan låsas med stiftcylinderlås. Utdragslådan går inte att låsa.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 150

Dörrhöjd (höger) mm: 575

leveransinnehåll:

1 st hurts med utdragslådor, 1 st hurts inklusive höjddreglering med fällanordning och skruvstycke, arbetsbänk.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådhurts effektiv höjd	700 mm
vikt	193 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	850 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådhurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
lådhurtsens bredd	600 mm
Serie	vario
arbetskiva längd	2000 mm
Antal lådor	7
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådhurtsens höjd	800 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Kåpa 16G för höjdställare med fällanordning och skruvstycke höjd 800 mm	927321 800
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927600 800/6
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000