

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk med åkanordning, höjd 850 mm med bambuskiva, 20×20G,
Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	923651 1500
GTIN	4062406086008
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd på vardera sidan mm: 75

Dörrhöjd på vardera sidan mm: 425

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup i G	20
Arbetskiva (djup)	750 mm
Stötfångare	nej

lådornas effektiva bredd i G	20
sänkbar	ja
hjul-Ø fast hjul	100 mm
Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
Lådornas effektiva yta i G	20×20
underredets djup	700 mm
underredets bredd	1300 mm
Material arbetsskiva	Bambu
antal svängbara hjul utan broms	2
Antal dörrar	2
ComfortClose	nej
lådhurts effektiv höjd	525 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Skjuthandtag	nej
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
höjd	850 mm
Antal lådor	2
lådornas effektiva bredd	500 mm
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
Material hjul	Massivt gummi
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	139,6 kg
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
Lådor med individuell låsning	Enhands
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm

arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12