

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk med åkanordning, höjd 950 mm med Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500mm



Beställningsdata

Ordernummer	923677 1500
GTIN	4062406086121
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd på vardera sidan mm: 75

Dörrhöjd på vardera sidan mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 2

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm

lådurts effektiv höjd	625 mm
Material arbetsskiva	Eluplan
vikt	141 kg
höjd	950 mm
Material hjul	Massivt gummi
lådornas effektiva bredd	500 mm
Skjuthandtag	nej
lådornas effektiva djup i G	20
underredets djup	700 mm
Antal lådor	2
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
antal fasta hjul utan broms	2
hjul-Ø fast hjul	100 mm
ComfortClose	nej
arbetsskiva längd	1500 mm
underredets bredd	1300 mm
Arbetsskiva (djup)	750 mm
antal svängbara hjul utan broms	2
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
sänkbar	ja
Stötfångare	nej
Antal dörrar	2
Lådor med individuell låsning	Enhands
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Utdraglåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75