

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk med åkanordning, höjd 950 mm med Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	923674 1500
GTIN	4062406086114
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd på vardera sidan mm: 75

Dörrhöjd på vardera sidan mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 2

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Material hjul	Massivt gummi
ComfortClose	nej

underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	950 mm
Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
antal svängbara hjul utan broms	2
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
Material arbetsskiva	Multiplex-bok
Skjuthandtag	nej
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
Antal dörrar	2
Arbetskiva (djup)	750 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
underredets djup	700 mm
hjul-Ø fast hjul	100 mm
Antal lådor	2
vikt	155 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	1500 mm
Stötfångare	nej
antal fasta hjul utan broms	2
lådhurts effektiv höjd	625 mm
sänkbar	ja
Lådor med individuell låsning	Enhands
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75