

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk med åkanordning, höjd 950 mm med bambuskiva, 20×20G,
Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	923671 1500
GTIN	4062406086091
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör, **helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Lådurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd på vardera sidan mm: 75

Dörrhöjd på vardera sidan mm: 525

antal höjdställbara hyllplan: 2

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Material hjul	Massivt gummi
antal svängbara hjul utan broms	2

underredets djup	700 mm
Material arbetsskiva	Bambu
Arbetsskiva (djup)	750 mm
hjul-Ø fast hjul	100 mm
sänkbar	ja
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
arbetsskiva längd	1500 mm
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Skjuthandtag	nej
Antal dörrar	2
Stötfångare	nej
vikt	148 kg
antal fasta hjul utan broms	2
höjd	950 mm
Antal lådor	2
ComfortClose	nej
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
lådhurts effektiv höjd	625 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm

arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdraglåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12