

Garant GRIDLINE

## Arbetsbänk med åtverk, med höjdjusteringsapparat och skruvstycke, med bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250mm



### Beställningsdata

Ordernummer	923691 1250
GTIN	4062406086183
Artikelklass	9GG

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Låsbara med stiftcylinderlås.

#### Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75

Dörrhöjd mm: 425

Dörrhöjd skruvstyckhurts mm: 575

#### leveransinnehåll:

Inklusive GARANT höjdreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120 och GARANT skruvstycke nr 967100 storlek 120.

#### Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

### Teknisk beskrivning

sänkbar	ja
Material hjul	Massivt gummi
arbetskiva längd	1250 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Stötfångare	nej
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
vikt	136,6 kg
hjul-Ø fast hjul	100 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Antal lådor	1
Skjuthandtag	nej
ComfortClose	nej
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
Antal dörrar	2
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
Material arbetskiva	Bambuskiva
höjd	850 mm
lådornas effektiva djup i G	20
antal svängbara hjul utan broms	2
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg

plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

---

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12