

Garant GRIDLINE

## Arbetsbänk med åtverk, med höjdjusteringsapparat och skruvstycke, med Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	923694 1250
GTIN	4062406086190
Artikelklass	9GG

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Låsbara med stiftcylinderlås.

#### Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75

Dörrhöjd mm: 425

Dörrhöjd skruvstyckhurts mm: 575

#### leveransinnehåll:

Inklusive GARANT höjdreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120 och GARANT skruvstycke nr 967100 storlek 120.

#### Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Lådor med individuell låsning: Enhands

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 850 mm

arbetsskiva längd: 1250 mm  
Arbetsskiva (djup): 750 mm  
arbetsskiva (tjocklek): 50 mm  
lådornas effektiva bredd: 500 mm  
lådornas effektiva djup: 500 mm

## Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	500 mm
Skjuthandtag	nej
antal svängbara hjul utan broms	2
Material hjul	Massivt gummi
vikt	142,3 kg
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
höjd	850 mm
sänkbar	ja
Stötfångare	nej
hjul-Ø fast hjul	100 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
ComfortClose	nej
Antal dörrar	1
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
Arbetsskiva (djup)	750 mm
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
Antal lådor	1
Material arbetsskiva	Multiplex-bok
arbetsskiva längd	1250 mm

Lådor med individuell låsning	Enhands
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk, flyttbar

## Tillbehör

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37

Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Hammarsortiment Antal verktyg 3	954690 3
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75