

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk med åtverk, utan höjdjusteringsapparat och skruvstycke, med Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250mm



Beställningsdata

Ordernummer	923734 1250
GTIN	4062406086251
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Låsbara med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75

Dörrhöjd mm: 425

Dörrhöjd skruvstyckhurts mm: 575

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, **åkanordning alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Material hjul	Massivt gummi
lådornas effektiva djup i G	20

lådornas effektiva djup	500 mm
ComfortClose	nej
Lådornas effektiva yta i G	20×20
vikt	122,7 kg
sänkbar	ja
arbetskiva längd	1250 mm
hjul-Ø fast hjul	100 mm
antal svängbara hjul utan broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
Arbetskiva (djup)	750 mm
Stötfångare	nej
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Material arbetskiva	Multiplex-bok
höjd	850 mm
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
Antal lådor	1
Antal dörrar	2
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
Skjuthandtag	nej
lådornas effektiva bredd i G	20
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm

Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12