

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk med åtverk, med höjdjusteringsapparat och skruvstycke, med bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	923711 1250
GTIN	4062406086213
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Låsbara med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75

Dörrhöjd mm: 525

Dörrhöjd skruvstyckkåpa mm: 675

antal höjdställbara hyllplan: 1

leveransinnehåll:

Inklusive GARANT höjdreglering med fällanordning nr 967568 storlek 120 och GARANT skruvstycke nr 967100 storlek 120.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **åkverket alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

antal svängbara hjul utan broms	2
arbets-skiva längd	1250 mm
vikt	143,5 kg
hjul-Ø fast hjul	100 mm
antal fasta hjul utan broms	2
lådornas effektiva bredd i G	20
Material arbets-skiva	Bambu
Skjuthandtag	nej
Arbets-skiva (djup)	750 mm
Antal dörrar	2
sänkbar	ja
Ovansida arbets-skiva	oljad
lådornas effektiva djup i G	20
Antal lådor	1
Stötfångare	nej
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd	500 mm
höjd	950 mm
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
Material hjul	Massivgummi
ComfortClose	nej
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm

Datablad

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12