

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk med åtverk, utan höjjusteringsapparat och skruvstycke, med Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250 mm



Beställningsdata

Ordernummer	923754 1250
GTIN	4062406086282
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul Ø 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till **400 kg** (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Låsbara med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75

Dörrhöjd mm: 525

Dörrhöjd skruvstyckkåpa mm: 675

antal höjdställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **åkverket alltid antracit RAL 7016** (kan inte konfigureras), **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Lådor med individuell låsning: Enhands

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 950 mm

arbetskiva längd: 1250 mm

Arbetskiva (djup): 750 mm

arbets-skiva (tjocklek): 50 mm
 lådornas effektiva bredd: 500 mm
 lådornas effektiva djup: 500 mm

Teknisk beskrivning

Ovansida arbets-skiva	Lackad med färglös lack.
Lådornas effektiva yta i G	20×20
ComfortClose	nej
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
Antal dörrar	2
Material hjul	Massivgummi
lådornas effektiva bredd	500 mm
Stötfångare	nej
hjul-Ø fast hjul	100 mm
Skjuthandtag	nej
hjul-Ø svängbart hjul	100 mm
antal svängbara hjul utan broms	2
lådornas effektiva djup i G	20
sänkbar	ja
antal fasta hjul utan broms	2
lådornas effektiva djup	500 mm
Arbets-skiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
höjd	950 mm
vikt	129,6 kg
Antal lådor	1
arbets-skiva längd	1250 mm
Material arbets-skiva	Multiplex-bok
Lådor med individuell låsning	Enhands

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk, flyttbar

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Hammarsortiment Antal verktyg 3	954690 3
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75

easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Räfflad gumمیمatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20