

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, öppen till vänster. till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20x20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 921007 1500 |
| GTIN | 4062406086312 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------|
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|---|--|
| underredets djup | 700 mm |
| Serie | Ready-to-go |
| Antal lådor | 4 |
| underredets bredd | 1300 mm |
| Arbetskiva (djup) | 750 mm |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| höjd | 850 mm |
| arbetskiva (tjocklek) | 50 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| vikt | 118,6 kg |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| arbetskiva längd | 1500 mm |
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg |
| lådhurts effektiv höjd | 525 mm |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| arbetsbänk höjd | 850 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20×20G |
| Produktslag | Arbetsbänk |

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 20X20 | 951885 20X20 |
| Låda lådans fronthöjd 150 mm | 927800 150 |
| easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1 | 950300 75/1 |
| Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1 | 950320 75/1 |
| Låda lådans fronthöjd 100 mm | 927800 100 |
| Verkstadssortiment Antal verktyg 22 | 955071 22 |
| Tångsortiment Antal verktyg 5 | 954305 5 |
| Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32 | 953821 32 |
| Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20 | 951830 20X20 |
| Skruvmejselsats Antal verktyg 10 | 953521 10 |
| Verkstadssortiment Antal verktyg 26 | 955081 26 |
| Demonteringsverktyg Typ 1 | 950070 1 |
| Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2 | 950320 75/2 |
| Ritsning och sågning Antal verktyg 8 | 954895 8 |
| Tångsortiment Antal verktyg 5 | 954295 5 |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20 | 951910 20X20 |
| Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39 | 953833 39 |
| Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1 | 950320 100/1 |
| U-ringnyckelsats Antal verktyg 20 | 952505 20 |
| Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3 | 950320 100/3 |
| Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5 | 950320 150/5 |
| Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003 | 950050 003 |
| easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3 | 950300 75/3 |
| Filsortiment Antal verktyg 6 | 952253 6 |

| | |
|--|--------------|
| Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37 | 953828 37 |
| easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2 | 950300 75/2 |
| Låda lådans fronthöjd 75 mm | 927800 75 |
| Låda lådans fronthöjd 200 mm | 927800 200 |
| Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4 | 950320 150/4 |
| Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2 | 950320 100/2 |
| Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3 | 950320 75/3 |
| Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg | 950180 75 |
| Tångsortiment Antal verktyg 5 | 954306 5 |
| Verkstadssortiment Antal verktyg 22 | 955072 22 |
| Skruvmejselsats Antal verktyg 10 | 953522 10 |