

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, lucka till vänster. till höger 4 utdragslådor, Multiplex-boskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921044 1500
GTIN	4062406086336
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Hurts med dörr och en inläggshylla.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurts effektiv höjd	525 mm
Antal lådor	4
lådornas effektiva djup	500 mm
underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
höjd	850 mm
Serie	Ready-to-go
lådornas effektiva djup i G	20
underredets djup	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
vikt	142,3 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 1500 mm	951951 1500
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4

Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955072 22
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5