

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, lucka till vänster, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor,
Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	921171 2000
GTIN	4062406086381
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad. Mittdel med indragen öppen hurts för ergonomisk sittställning. Hurts med dörr och höjjusterbart hyllplan.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 625

antal höjdställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä): 800 kg

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 950 mm

arbetskiva längd: 2000 mm

Arbetskiva (djup): 750 mm
 arbetskiva (tjocklek): 50 mm
 underredets bredd: 1900 mm
 underredets djup: 700 mm

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	20×20
arbetskiva längd	2000 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
underredets bredd	1900 mm
höjd	950 mm
vikt	175,2 kg
lådornas effektiva djup i G	20
underredets djup	700 mm
Antal lådor	4
Serie	Ready-to-go
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurts effektiv höjd	625 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk komplett

Tillbehör

Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 2000 mm	951951 2000
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Hammarsortiment Antal verktyg 3	954690 3
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/2	950320 125/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1