

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, till vänster 5 utdragslådor, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921217 2000
GTIN	4062406086466
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad. Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Serie	Ready-to-go
arbetsskiva längd	2000 mm

lådornas effektiva djup i G	20
lådhurts effektiv höjd	625 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
vikt	203,6 kg
Antal lådor	9
lådornas effektiva bredd i G	20
underredets bredd	1900 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	950 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
underredets djup	700 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150