

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, till vänster 5 utdragslådor, i mitten öppen, till höger 4 utdragslådor, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	921211 2000
GTIN	4062406086442
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd**. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

**Teknisk beskrivning**

underredets djup	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	20

lådornas effektiva djup	500 mm
lådhurts effektiv höjd	625 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
underredets bredd	1900 mm
höjd	950 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Serie	Ready-to-go
vikt	213,6 kg
lådornas effektiva djup i G	20
Arbetskiva (djup)	750 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Antal lådor	9
arbetskiva längd	2000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

---

## Tillbehör

---

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100